

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.805 Strešna plošča

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.805 - Strešna plošča za strešno hladilno enoto Blue e+ IT

Za montažo strešne hladilne enote. Izrez v strešni plošči je razporejen tako, da je strešna hladilna enota nameščena na sredini ohišja.

Features

Št. Modela	SK 3312.805
Opis izdelka	Za montažo strešne hladilne enote. Izrez v strešni plošči je izdelan tako, da je strešna hladilna enota nameščena na sredini ohišja.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 7035
Navodila za sestavljanje	Za montažo uporabite montažne dele obstoječe zaprte strešne plošče Električnega uparjalnika kondenzata SK 3355.720 ni mogoče uporabljati zaradi trka z 19" stojalom. Odvod kondenzata mora potekati skozi priloženo cev.
Za model št.	3312.800 3185.730
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT VX Širina: = 800 mm Globina: = 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4 kg
Bruto teža	5,6 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Features

Opis izdelka

SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for
3312.800/3412.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035