

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.807

Strešna plošča

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.807 - Strešna plošča za strešno hladilno enoto Blue e+ IT

Za montažo strešne hladilne enote. Izrez v strešni plošči je razporejen tako, da je strešna hladilna enota nameščena na sredini ohišja.

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Št. Modela | SK 3312.807 |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | lakirano |
| Barva | RAL 7035 |
| Navodila za sestavljanje | Za montažo uporabite montažne dele obstoječe zaprte strešne plošče Električnega uparjalnika kondenzata SK 3355.720 ni mogoče uporabljati zaradi trka z 19" stojalom. Odvod kondenzata mora potekati skozi priloženo cev. |
| Za model št. | 3312.800 3185.730 |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX IT VX Širina: = 800 mm Globina: = 1.200 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 6 kg |
| Bruto teža | 9,7 kg |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Opis izdelka | SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800/3412.800 cooling unit, WD: 800 x 1200 mm, RAL 7035 |