


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.612

Komplet krtačnih trakov

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.612 - Komplet krtačnih trakov za LCU CW

Za ločevanje vročih/hladnih območij znotraj omrežja/strežniškega ohišja VX IT z vgrajeno LCU CW.

Features

Št. Modela	SK 3313.612
Opis izdelka	Za ločevanje hladnih/vročih območij znotraj omrežnega/strežniškega ohišja VX IT z vgrajeno LCU CW.
Prednosti	Za selektivno povečanje energetske učinkovitosti vašega sistema za nadzor klimatizacije Navpični krtačni trakovi za zaščito odprtin na strani ohišja, kjer je nameščen LCU CW
Aplikacije	Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja z vgrajenim LCU CW
Material	Jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	4 krtačni trakovi 4 nosilci 1 priključni kos Sestavni deli Dobava vključuje samo materiale za stran ohišja, kjer je nameščena LCU CW
Navodila za sestavljanje	Dva krtačna trakova, vstavljena med LCU CW in stransko ploščo, bo treba skrajšati
Primerno za	Širina: = 800 mm Višina: = 2.000 mm = 2.200 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,9 kg
Bruto teža	2,075 kg

Features

Carinska tarifna številka	96035000
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
Opis izdelka	SK brush strip set for LCU CW, to fit width 800 mm and height 2000/2200 mm
