

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614 Priključna cev

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Priključna cev

Gibljava priključna cev, ki jo je mogoče skrajšati, vključno z maticami na obeh straneh za priklop LCP/LCU na obstoječe cevovode.

Features

Št. Modela	SK 3313.614
Zasnova	Hlajenje ohišja CW
Opis izdelka	Komplet za priklop vode omogoča enostaven priklop hladilne vode LCU na obstoječe cevi na lokaciji. Cevi imajo na enem koncu 90° koleno, na drugem pa objemko, kar omogoča njihovo skrajšanje.
Material	NBR (notranji) z jekleno spiralo in tkaninskim vložkom
Dolžina	2,5 m
Priključki za vodo	G ¾" internal thread
Delovno temperaturno območje	-30 °C...70 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	10 bar
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	5,08 kg
Bruto teža	5,485 kg
Carinska tarifna številka	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis izdelka	SK Connection hose, for LCU CW 3313.610, length 2500 mm