

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.230

Ventilatorji Vario za montažo v 482,6 mm (19") ohišje

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3350.230 - Ventilatorji Vario za montažo v 482,6 mm (19") ohišje Pretok zraka 320 – 480 m³/h

Ventilatorji za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk. Vodilni okvir omogoča enostavno vzdrževanje ventilatorjev.

Features

Št. Modela	SK 3350.230
Opis izdelka	Vgradni ventilator za neposredno vgradnjo v 19" ohišje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk.
Prednosti	Vodilni okvir zagotavlja enostavno vzdrževanje in zamenjavo ventilatorjev
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop Priključna letev in sestavni deli
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	320 m ³ /h
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,24 A Pri 60 Hz: 0,22 A
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Mere	Širina: 482,6 mm Višina: 44 mm Globina: 200 mm
Razdalja med osmi ventilatorjev	85 mm
Število ventilatorjev	2
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 51 dB(A)
Delovno temperaturno območje	-10 °C...55 °C
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	1,8 kg
Bruto teža	2 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 320 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Declaration of conformity