

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.115

Ventilatorji Vario za montažo v 482,6 mm (19") ohišje

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.115 - Ventilatorji Vario za montažo v 482,6 mm (19") ohišje Pretok zraka 320 – 480 m³/h

Ventilatorji za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk. Vodilni okvir omogoča enostavno vzdrževanje ventilatorjev.

Features

Št. Modela	SK 3352.115
Opis izdelka	Vgradni ventilator za neposredno vgradnjo v 19" ohišje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk.
Prednosti	Vodilni okvir zagotavlja enostavno vzdrževanje in zamenjavo ventilatorjev
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop Priključna letev in sestavni deli
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	480 m ³ /h
Opomba za model št.	Podaljšani dobavni roki
Nazivna delovna napetost	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,69 A Pri 60 Hz: 0,69 A
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Mere	Širina: 482,6 mm Višina: 44 mm Globina: 200 mm
Razdalja med osmi ventilatorjev	105 mm
Število ventilatorjev	3
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 52 dB(A)

Features

Delovno temperaturno območje	-10 °C...55 °C
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,5 kg
Bruto teža	2,8 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------