


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH ločilniki, velikost 000

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH ločilniki, velikost 000 za namestitev montažne plošče

Features

Št. Modela	SV 3431.000
Zasnova	Za namestitev montažne plošče
Material	Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 Kontaki: trd baker s srebrno prevleko
Barva	Ogrodje: RAL 9011 Pokrov: RAL 7035
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice	Širina vpenjalnega območja: 10 mm Višina vpenjalnega območja: 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Vrsta električne povezave	Box terminal
Nazivni obratovalni tok maks.	100 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Za velikost NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere	Širina: 89 mm Višina: 141,5 mm
Priklop okroglih vodnikov	1,5 - 50 mm ²
Število polov	3-pole
Round conductor cross-section	1,5 - 50 mm ²
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,401 kg

Features

Bruto teža	0,453 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,15
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis izdelka	SV NH fuse-switch disconnecter, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, for mounting plate assembly

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK