

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 3659.191

# Teleskopski drsniki za strežnike

State: 15.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Teleskopski drsniki za strežnike za IT sisteme ohišij in IT ohišja

Zagotovite optimalen dostop do strežnikov, tudi ko so nameščeni. Za strežnike z največjo širino 430 mm.



## Features

Št. Modela	IT 3659.191
Zasnova	Za razdaljo med nivoji 573,65–701,65 mm
Opis izdelka	Zagotavlja optimalno dostopnost strežnika tudi po namestitvi. Za strežnike z največjo širino 430 mm.
Material	Jeklena pločevina
Nosilnost	30 kg
Opomba	Samo v povezavi z montažnimi kotniki v obliki črke L
Primerno za	Vrsta ohišja: TS TS IT VX VX IT Globina: = 800 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,82 kg
Bruto teža	3,08 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

# Features

---

Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Server telescopic slides for TS, TS IT, VX, VX IT, for depth 800 mm, extension piece: 573 mm, for servers max. 430 mm wide

---