

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064 Ohišje tiskalnika HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - Ohišje tiskalnika HD

Higiensko zasnovano ohišje za postavitve tiskalnikov in drugih računalniških komponent v proizvodnem obratu.

Features

Št. Modela	HD 4000.064
Opis izdelka	Naklon ohišja 3° naprej
Prednosti	Za higiensko in varno namestitve tiskalnikov v proizvodni hali Možnost kombiniranja s HD nadzorno ploščo za sestavljanje celotnega ohišja za računalnik Izvlačna, po višini nastavljiva polica za komponente za hiter dostop do tiskalnika, npr. za menjavo etiket
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 Polica za komponente: jeklena pločevina, lakirano
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Vrata z vgrajenim tesnilom Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Polica za komponente
Možnosti	Brez stranskih tirnic Brez police za komponente Z montažno ploščo HD nosilna konstrukcija z nivelacijo
Mere	Širina: 810 mm Višina, spredaj: 863 mm Višina zadaj: 888 mm Globina: 496 mm
Debelina materiala - ohišje	1,5 mm
Debelina materiala - vrata	2 mm

Features

Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	54,2 kg
Bruto teža	54,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	193,59
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------