

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.075

## HD ohišje za gasilni aparat

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.075 - HD ohišje za gasilni aparat

Pomembna varnostna oprema je hitro dostopna in higiensko zaščitena. Ohišje gasilnega aparata je lahko nameščeno neposredno v proizvodnem okolju.

## Features

Št. Modela	HD 4000.075
Opis izdelka	Naklon strehe 3° naprej
Prednosti	Higiensko shranjevanje gasilnih aparatov, zaščiteno pred vodnim curkom Prihranek časa in stroškov zaradi enostavnih in učinkovitih možnosti čiščenja Gasilni aparat se zaradi ročaja v obliki črke T enostavno odstrani z eno roko Hiter pregled zalog z vgrajenimi nadzornimi vrati
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Ročaj in ključavnica: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Nadzorno okno: polikarbonat Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Vrata z nadzornim oknom in vstavljenim tesnilom Zamenljiv tečaj vrat T ročaj s 3-točkovnim sistemom zaklepanja
Mere	Širina: 390 mm Višina, spredaj: 840 mm Višina zadaj: 1.010 mm Globina: 300 mm
Vidno območje	Širina nadzornega okna: 170 mm Višina nadzornega okna: 670 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	20 kg

# Features

---

Bruto teža	22 kg
------------	-------

---

PCF na paket (od zibelke do vrat)	70,94
-----------------------------------	-------

---

Carinska tarifna številka	94032080
---------------------------	----------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ETIM 8	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------