

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240 Nivelirne noge HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Nivelirne noge HD

HD izravnalne noge skrajšajo čas čiščenja zaradi popolnoma prekritih, trajno zatesnjenih navojev in zagotavljajo izravnavo naklonov tal do kota 10° zaradi prilagodljive osnovne plošče.

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Št. Modela | HD 4000.240 |
| Zasnova | brez osnovnega nosilca |
| Prednosti | Skrajša čas čiščenja zaradi popolnoma prekritih in trajno zatesnjenih navojev Izravnava naklonov tal do 10° zaradi prilagodljivega podnožja Možnost povezovanja ohišij tudi na nagnjenih tleh zaradi velikega razpona niveliranja Certifikat po sanitarnih standardih 3-A |
| Material | Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) |
| Obseg dobave | Sestavni deli in tesnila |
| Nosilnost | Največ 7000 N statične obremenitve na nivelirno nogo |
| Mere | Navoj: M12 |
| Primerno za | Vrsta ohišja: HD compact enclosure VX VX SE TS |
| Nivelacijski razpon | 122 - 175 mm |
| Paketi | 4 pc(s). |
| Neto teža | 2 kg |
| Bruto teža | 2,342 kg |
| Carinska tarifna številka | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ETIM 8 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |

Features

Opis izdelka

HD Levelling foot, without base mount, Stainless steel 1.4301