

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250 Nivelirne noge HD

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.250 - Nivelirne noge HD

HD izravnalne noge skrajšajo čas čiščenja zaradi popolnoma prekritih, trajno zatesnjenih navojev in zagotavljajo izravnavo naklonov tal do kota 10° zaradi prilagodljive osnovne plošče.

Features

Št. Modela	HD 4000.250
Zasnova	pritrnitev na podstavek
Prednosti	Skrajša čas čiščenja zaradi popolnoma prekritih in trajno zatesnjenih navojev Izravnavo naklonov tal do 10° zaradi prilagodljivega podnožja Možnost povezovanja ohišij tudi na nagnjenih tleh zaradi velikega razpona niveliranja Certifikat po sanitarnih standardih 3-A
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obseg dobave	Sestavni deli in tesnila
Nosilnost	Največ 7000 N statične obremenitve na nivelirno nogo
Mere	Navoj: M12
Primerno za	Vrsta ohišja: HD compact enclosure VX VX SE TS
Nivelacijski razpon	122 - 175 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	2,4 kg
Bruto teža	2,5 kg
Carinska tarifna številka	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Features

Opis izdelka

HD Levelling foot, with base mount, Stainless steel 1.4301