

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285 Veliko ohišje

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Veliko ohišje HD

Velika HD ohišja predstavljajo rešitev za povezovalna ohišja za higiensko občutljiva območja, ki jih je treba redno čistiti.



Features

Št. Modela	HD 4000.285
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Montažna plošča: pocinkana Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Okvir ohišja z varjeno zadnjo ploščo za pritrditev Vrata z vgrajenim tesnilom Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Montažna plošča Sredinska palica, pritrjena z vijaki
Možnosti	HD nosilna konstrukcija z nivelacijo
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 1.800 mm Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	1.099 mm x 1.696 mm
Kot odpiranja vrat	125°
IK koda	IK08

Features

Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	148 kg
Bruto teža	149 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	HD system enclosure, WHD: 1200x1800x500mm, stainless, with mounting plate, two doors

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------