

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.685 Veliko ohišje

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.685 - Veliko ohišje HD

Velika HD ohišja predstavljajo rešitev za povezovalna ohišja za higiensko občutljiva območja, ki jih je treba redno čistiti.



## Features

Št. Modela	HD 4000.685
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Montažna plošča: pocinkana Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Okvir ohišja z varjeno zadnjo ploščo za pritrditev Vrata z vgrajenim tesnilom Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Montažna plošča
Možnosti	HD nosilna konstrukcija z nivelacijo
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.800 mm Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	499 mm x 1.696 mm
Kot odpiranja vrat	125°
IK koda	IK08

## Features

---

Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	74 kg
Bruto teža	76,75 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------