


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.885

Veliko ohišje

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.885 - Veliko ohišje HD

Velika HD ohišja predstavljajo rešitev za povezovalna ohišja za higiensko občutljiva območja, ki jih je treba redno čistiti.



Features

| | |
|------------------------------|--|
| Št. Modela | HD 4000.885 |
| Material | Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 Montažna plošča: jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Montažna plošča: pocinkana Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010) |
| Obseg dobave | Okvir ohišja z varjeno zadnjo ploščo za pritrditev Vrata z vgrajenim tesnilom Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Montažna plošča |
| Možnosti | HD nosilna konstrukcija z nivelacijo |
| Mere | Širina: 800 mm Višina: 1.800 mm Globina: 500 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 699 mm x 1.696 mm |
| Kot odpiranja vrat | 125° |
| IK koda | IK08 |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4X Type 12 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 96 kg |
| Bruto teža | 97,5 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|