

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

Stroj za razrez na dolžino C8+

State: 5.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - Stroj za razrez na dolžino C8+

Polavtomatski stroj za rezanje žic na individualno nastavljivo dolžino.



Features

Št. Modela	AS 4050.455
Zasnova	Z nadzorno ploščo Funkcija ustavi in pojdi
Opis izdelka	Polavtomatski stroj za rezanje žic na individualno nastavljive dolžine.
Prednosti	Uporabniku prijazno upravljanje Enostavno vstavljanje žic Enostavno odpiranje podajalnih valjev PC združljivo Razrez na dolžino s podporo za CAE vmesnik za podatke Podpira postopek označevanja kablov s prikazom priključne točke na zaslonu Preprosto posredujete projekte in naročila na stroj za razrez na dolžino C8+
Tehnični podatki	Enojni vodnik, fino pletena žica 0,08–10 mm ² (AWG 28–8) Enojni vodnik, enojna žica 0,08–2,5 mm ² (AWG 28–14) Za dolžine žic 1–99999 mm Hitrost podajanja 0 - 1,5 m/s Nadzorovana pritisna sila podajalnih valjev DC servo pogon Dolžina vstavitve 27 mm (1,06 palca)
Obseg dobave	Stroj za razrez na dolžino C8+ Priključni kabel s konektorjem Povezava programske opreme, CAE podatki Namestitveni CD

Features

Vmesniki	Eplan Pro Panel CAE data
Mere	Širina: 380 mm Višina: 470 mm Globina: 360 mm
Nazivna delovna napetost	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Navidezna moč	240 VA
Čas cikla	2 s
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	19,74 kg
Bruto teža	20,74 kg
Carinska tarifna številka	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Opis izdelka	C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,