

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 LED delovna luč

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - LED delovna luč za WS 540

Za pritrditev na mizno ploščo, z vpenjalno napravo.



Features

Št. Modela	AS 4051.105
Opis izdelka	Za pritrditev na mizo, z vpenjalno napravo.
Prednosti	Svetla, homogena osvetlitev brez bleščanja in utripanja, brez senc Izbira barvne temperature med toplo belo, nevtralno belo in dnevno belo spodbuja koncentracijo in zmanjšuje utrujenost Odlična barvna natančnost in visok kontrast Aluminijasta vzmetna ročica s 3D zglobom, vrtljiva in zaklepljiva za prosto pozicioniranje svetlobnega vira
Tehnični podatki	Vzmetna ročica: dolžina 970 mm Barvna reprodukcija: 94 – 98 Ra Kot prenosa: 100°
Material	Ohišje luči: aluminij Nadzor bleščanja: Macrolon
Obseg dobave	LED delovna luč Sestavni deli
Poraba energije	26 W
Dolžina priključnega kabla	3 m
Možnosti priklopa	Plug-in power supply (CEE 7/16) with AC adaptor
Luči	84 SMD LEDs
Razred zaščite	III (SELV)
Svetlobni tok	2.930 lm

Features

Za model št.	4051.100
Delovno temperaturno območje	-10 °C...40 °C
Nazivna delovna napetost	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mere	Širina: 545 mm Višina: 90 mm Globina: 35 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,5 kg
Bruto teža	4,2 kg
Carinska tarifna številka	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Opis izdelka	LED work light for WS 540, dimmable, 230 V/50 Hz