

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.124 Stabilizator

State: 3.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.124 - Stabilizator

Spremenljive nastavljive opore za preprečevanje prevračanja zaradi neuravnotežene obremenitve. Za namestitev levih/desnih nosilcev komponent in navpičnih pritrdilnih elementov.



## Features

Št. Modela	AS 4051.124
Opis izdelka	Nastavljiva opora za preprečevanje prevračanja pri neenakomerni obremenitvi. Primerno za leve in desne nosilce komponent in navpične montažne opornike.
Material	Jeklo
Barva	RAL 7016
Obseg dobave	Sestavni deli
Nosilnost	Največja nosilnost 70 kg
Za model št.	4051.100 4051.102 4051.103 4051.106
Mere	Širina: 56 mm Višina: 255 mm Globina: 37 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,8 kg
Bruto teža	1 kg
Carinska tarifna številka	73269098

# Features

---

Opis izdelka

Variably adjustable support to prevent tipping over with imbalanced loads