

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.723 Končni tulci za žice

State: 25.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.723 - Končni tulci za žice ohlapno

S plastično objemko.

## Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Št. Modela                | AS 4051.723   |
| Opis izdelka              | S plastičnimi tulci.  |
| Tehnični podatki          | Toplotno odporno do 105 °C  |
| Material                  | E-Cu, galvanizirano<br>Plastični obroč: polipropilen  |
| Barva                     | Siva  |
| Dolžina                   | 8 mm  |
| AWG                       | 14  |
| Notranji premer           | 4,2 mm  |
| DIN barvna koda           | Yes   |
| Opomba                    | UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.<br>Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal. |
| Standardi                 | AEH DIN 46228   |
| Obrazec za dostavo        | Loose   |
| Paketi                    | 500 pc(s).  |
| Neto teža                 | 0,5   |
| Carinska tarifna številka | 85369010  |
| ETIM 9                    | EC000005  |
| ETIM 8                    | EC000005  |
| ECLASS 8.0                | 36659290  |
| Opis izdelka              | Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm <sup>2</sup> , grey, loose, 8 mm  |

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR