


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.724 Končni tulci za žice

State: 17.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.724 - Končni tulci za žice ohlapno

S plastično objemko.

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Št. Modela | AS 4051.724 |
| Opis izdelka | S plastičnimi tulci. |
| Tehnični podatki | Toplotno odporno do 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanizirano Plastični obroč: polipropilen |
| Barva | Siva |
| Dolžina | 10 mm |
| AWG | 14 |
| Notranji premer | 4,2 mm |
| Opomba | UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje. Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal. |
| Obrazec za dostavo | Loose |
| Paketi | 500 pc(s). |
| Neto teža | 0,5 |
| Carinska tarifna številka | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Opis izdelka | Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm ² , grey, loose, 10 mm |

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR