



AS 4052.132 - Izvijači izolirano

Z dolgim, ozkim ročajem in visokozmogljivo konico z izolacijo.

Features

Št. Modela	AS 4052.132
Zasnova	Izolacijska zaščita 1000 V za križne vijake
Opis izdelka	Z ozkim, dolgim ročajem in visokozmogljivo izolirano konico.
Prednosti	Minimalna sila zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja Ročaj je 30 % tanjši, izolacija pa do 50 % tanjša od primerljivih orodij Optimalna medsebojna povezava roke in ročaja omogoča večje momente in daljši čas uporabe brez utrujenosti
Material	Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija Jedro ročaja: trda plastika Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva	Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Premer rezila	6 mm
Dolžina rezila	100 mm
Konica rezila	PH 2
Premer ročaja	27 mm
Dolžina ročaja	115 mm
Standardi	IEC 60 900
Paketi	3 pc(s).
Carinska tarifna številka	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

Features

Opis izdelka

Screwdriver insulated PH