

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008 Klešče za stiskanje

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - Klešče za stiskanje za končne tulce

Za uporabo z žičnimi končnimi tulci brez izolacijskega obroča po DIN 46228 1. del in žičnimi končnimi tulci z izolacijskim obročem po DIN 46228 4. del.



Features

Št. Modela	AS 4054.008
Zasnova	Ravno
Opis izdelka	Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti	Minimalen napor pri velikih prerezih žic Enakomerno visoka kakovost kompresije Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov Sistem za sprostitev klešč
Material	Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava	Mat, kromirano
Barva	Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija	WM crimp
Smer vhoda kabla	Stran
Mere	Višina: 68 mm Dolžina: 256 mm
AWG	2 - 1
Za prečni prerez	35 - 50 mm ²
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	0,64 kg
Bruto teža	0,69 kg
Carinska tarifna številka	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis izdelka	Crimping pliers for wire end ferrules
