

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.024 Klešče za stiskanje

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.024 - Klešče za stiskanje za kableske čevlje

Za uporabo z neizoliranimi kablenskimi čevlji.



## Features

Št. Modela	AS 4054.024
Zasnova	Ravno
Opis izdelka	Za obdelavo neizoliranih kablenskih čevljev.
Prednosti	Sistem za sprostitvev klešč Optimiziran vzvodni prenos pomeni, da so potrebne samo minimalne sile aktuatorja, tudi pri velikih prerezih
Material	Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava	Mat, kromirano
Barva	Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija	Indent crimp
Mere	Višina: 68 mm Dolžina: 256 mm
AWG	8 - 4
Za prečni prerez	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,52 kg
Bruto teža	0,67 kg
Carinska tarifna številka	82032000

# Features

---

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis izdelka	Crimping plier 10 - 25 mm <sup>2</sup> , indent-C.

---