

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.081

Klešče za stiskanje

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.081 - Klešče za stiskanje za stiskalne terminale

Za uporabo z neizoliranimi stiskalnimi priključki.



Features

| | |
|---------------------------|--|
| Št. Modela | AS 4054.081 |
| Zasnova | Ravno |
| Opis izdelka | Za obdelavo neizoliranih ploščatih priključkov. |
| Prednosti | Sistem za sprostitev klešč Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov |
| Material | Visokokakovostno specialno orodno jeklo |
| Površinska obdelava | Mať, kromirano |
| Barva | Ročaj: antracit in Rittal Power Pink |
| Kompresija | B-crimp |
| Mere | Višina: 68 mm Dolžina: 256 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| Za prečni prerez | 0,5 - 6 mm ² |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,53 kg |
| Bruto teža | 0,68 kg |
| Carinska tarifna številka | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |

Features

| | |
|--------------|---|
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Opis izdelka | Crimping pliers for crimp tab terminals |
