


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.141 Klešče za stiskanje

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.141 - Klešče za stiskanje za kableske čevlje

Za uporabo z izoliranimi kableskimi čevlji in konektorji.

Features

Št. Modela	AS 4054.141
Zasnova	Ravno
Opis izdelka	Za obdelavo izoliranih kableskih čevljev in priključkov.
Prednosti	Jasna razporeditev prečnih prereзов zaradi barvnih oznak na matricah Sistem za sprostitev klešč Sprosti se takoj, ko je dosežen potreben tlak, da se prepreči preizek tlak
Material	Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava	Mat, kromirano
Barva	Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija	Oval crimp
Mere	Višina: 68 mm Dolžina: 256 mm
AWG	22 - 10
Za prečni prerez	0,75 - 6 mm ²
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,64 kg
Bruto teža	0,68 kg
Carinska tarifna številka	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis izdelka	Crimping plier 0.5 - 6 mm ² , Oval-Cr.