


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.000

Ročni hidravlični prebijačnik

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.000 - Ročni hidravlični prebijalnik

Za izrezovanje okroglih, kvadratnih in pravokotnih izrezov.

Features

Št. Modela	AS 4055.000
Zasnova	Ravno
Opis izdelka	Za izrezovanje okroglih, kvadratnih in pravokotnih oblik.
Prednosti	Podaljšajte življenjsko dobo orodja z vgrajenim nadtlaknim ventilom Luknjači, hidravlični luknjači in pribor za izdelavo okroglih, kvadratnih in pravokotnih izrezov v jeklu in nerjavnem jeklu
Material	Aluminij
Obseg dobave	Ročni hidravlični prebijalnik Hidravlični vijak Ø 19 mm Hidravlični vijak Ø 9,5 / 19 mm Pilotni sveder HSS Ø 11 mm Komplet distančnih tulcev (3-delni) Plastični kovček
Hidravlično delovanje	Okrogli prebijalnik do Ø 82 mm Pravokotni prebijalnik do 46 x 86 mm Prebijalna sila 75 kN Maks. delovni tlak 680 barov/9850 psi Luknjač, kvadratni, do 92 x 92 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3 kg
Bruto teža	3,04 kg
Carinska tarifna številka	84678900
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049046
Opis izdelka	Manual hydraulic punch