

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Ročni hidravlični prebijalnik

State: 15.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Ročni hidravlični prebijalnik

Za izrezovanje okroglih, kvadratnih in pravokotnih izrezov.



Features

Št. Modela	AS 4055.020
Zasnova	Prilagodljivo, s hidravlično cevjo in ločenim cilindrom
Opis izdelka	Za izrezovanje okroglih, kvadratnih in pravokotnih oblik.
Prednosti	Podaljšajte življenjsko dobo orodja z vgrajenim nadtlačnim ventilom Luknjači, hidravlični luknjači in pribor za izdelavo okroglih, kvadratnih in pravokotnih izrezov v jeklu in nerjavnem jeklu
Material	Aluminij
Obseg dobave	Ročni hidravlični prebijalnik Hidravlični vijak Ø 19 mm Hidravlični vijak Ø 9,5 / 19 mm Pilotni sveder HSS Ø 11 mm Komplet distančnih tulcev (3-delni) Plastični kovček
Hidravlično delovanje	Okrogli prebijalnik do Ø 82 mm Pravokotni prebijalnik do 46 x 86 mm Prebijalna sila 75 kN Maks. delovni tlak 680 barov/9850 psi Luknjač, kvadratni, do 92 x 92 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,4 kg
Bruto teža	3,546 kg
Carinska tarifna številka	84678900

Features

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Opis izdelka	Hand hydraulic punch, hose a. cylind.
