

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.125**

**Luknjač z razdelilnikom, okrogel**

State: 30.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.125 - Luknjač z razdelilnikom, okrogel za nerjavno jeklo, tridelno, okroglo

Za izrezovanje okroglih izrezov.

## Features

Št. Modela	AS 4055.125
Zasnova	Tridelni
Opis izdelka	Za izsekavanje okroglih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom.
Obseg dobave	Ženske matrice Moške matrice
Obdelovalni material	Stainless steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, nerjavno jeklo	2 mm
Ø prebijača	25,4 mm
Za navoje	M25
Opomba	Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Napenjalni vijak (Ø x D)	11,1 x 60 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka	11,1 mm 19 cm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,121 kg
Bruto teža	0,142 kg
Carinska tarifna številka	82073010
ETIM 9	EC000156

# Features

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Opis izdelka	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting

---