

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.212 Luknjač, okrogel

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.212 - Luknjač, okrogel za jekleno pločevino

Za izrezovanje okroglih izrezov.

## Features

Št. Modela	AS 4055.212
Zasnova	S 3 rezalnimi konicami
Obseg dobave	Ženske matrice Moške matrice Napenjalni vijak brez krogličnega ležaja
Obdelovalni material	Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina	2 mm
Ø prebijača	12,7 mm
Za navoje	M12
Opomba	Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Napenjalni vijak (Ø x D)	9,5 x 50 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka	9,5 mm 19 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,065 kg
Bruto teža	0,08 kg
Carinska tarifna številka	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Features

---

Opis izdelka

Sheet metal punch round Ø 12,7 mm