

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.263 Luknjač, okrogel

State: 8.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.263 - Luknjač, okrogel za jekleno pločevino

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Features

| | |
|--|---|
| Št. Modela | AS 4055.263 |
| Zasnova | S 3 rezalnimi konicami |
| Opis izdelka | Za izsekavanje okroglih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom. |
| Obseg dobave | Ženske matrice Moške matrice Napenjalni vijak brez krogličnega ležaja |
| Obdelovalni material | Sheet steel |
| Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina | 3 mm |
| Ø prebijača | 63,5 mm |
| Za navoje | M63 |
| Opomba | Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Napenjalni vijak (Ø x D) | 19 x 75 mm |
| Ø hidravličnega napenjalnega vijaka | 19 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 1,175 kg |
| Bruto teža | 1,249 kg |
| Carinska tarifna številka | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Features

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Opis izdelka | Sheet metal punch round Ø 63,5 mm |
