

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.540

Luknjač z razdelilnikom, okrogel

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.540 - Luknjač z razdelilnikom, okrogel za jekleno pločevino, tridelno

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Features

Št. Modela	AS 4055.540
Zasnova	Tridelni
Obseg dobave	Ženske matrice Moške matrice
Obdelovalni material	Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina	3 mm
Ø prebijača	40,5 mm
Za navoje	M40
Opomba	Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Napenjalni vijak (Ø x D)	19 x 75 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka	19 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,349 kg
Bruto teža	0,382 kg
Carinska tarifna številka	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047

Opis izdelka

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting