


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.210 Stikalo za vrata

State: 8.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4127.210 - Stikalo za vrata

z montažno opremo, z ali brez priključnega kabla.

Features

Št. Modela	SZ 4127.210
Zasnova	s preklopnikom za nihajni okvir, brez priključnega kabla
Način delovanja	Preklop se aktivira prek cevnega okvirja vrat iz jeklene pločevine ali, v primeru steklenih vrat, prek priloženega adapterja.
Opomba	Za vgradnjo v VX IT samo skupaj z montažnim nosilcem VX za stikalo na vratih
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami	6000 V AC
Nazivna izolacijska napetost	400 V AC
Možnosti namestitve	za TS ohišja z nameščenim velikim nihajnim okvirjem za standardno in stropno luč
Električna povezava	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Nazivna delovna napetost	400 V
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 40
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,231 kg
Bruto teža	0,235 kg
Carinska tarifna številka	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Opis izdelka	SZ Door-operated switch, with toggle, without connection cable, UL

Approvals

Approvals

CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK