

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5051.212

Steklena aluminijasta vrata, enodelna

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5051.212 - Steklena aluminijasta vrata, enodelna za VX IT

Features

Št. Modela	VX IT 5051.212
Material	Aluminij Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
Barva	Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil: RAL 9005
Obseg dobave	Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E 180° tečaji, vgrajeni Montažni deli za namestitev na površine
Primerno za	Širina: 600 mm Višina: 800 mm
Obseg dobave	Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E 180° tečaji, vgrajeni Montažni deli za namestitev na površine
Paketi	1 pc(s).
Carinska tarifna številka	94039910