

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

Stranska plošča, navpično razdeljena

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.245 - Stranska plošča, navpično razdeljena za VX IT

Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT



Features

Št. Modela	VX 5301.245
Prednosti	Enostavna uporaba Enostavno zapiranje s sponkami Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	2 stranska dela Luknjana tirnica 6 tečajev 4 hitroodpenjalne sponke Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: = 2.200 mm Globina: = 1.200 mm

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	35 kg
Bruto teža	36,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis izdelka	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20