

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246

Stranska plošča, navpično razdeljena

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.246 - Stranska plošča, navpično razdeljena za VX IT

Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT



Features

| | |
|--------------------------|---|
| Št. Modela | VX 5301.246 |
| Prednosti | Enostavna uporaba Enostavno zapiranje s sponkami Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Prašno barvano |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | 2 stranska dela Luknjana tirnica 6 tečajev 4 hitroodpenjalne sponke Sestavni deli |
| Navodila za sestavljanje | Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX IT Višina: = 2.000 mm Globina: = 800 mm |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 22,5 kg |
| Bruto teža | 24,5 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 87,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Opis izdelka | Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20 |