

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.247

Stranska plošča, navpično razdeljena

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.247 - Stranska plošča, navpično razdeljena za VX IT

Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT



Features

Št. Modela	VX 5301.247
Prednosti	Enostavna uporaba Enostavno zapiranje s sponkami Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	2 stranska dela Luknjana tirnica 6 tečajev 4 hitroodpenjalne sponke Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20

Features

Osnovni material	Sheet steel
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
