


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.250

Stranska plošča, vodoravno razdeljena

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.250 - Stranska plošča, vodoravno razdeljena za VX IT

Stranske plošče, vodoravno razdeljene, za VX IT

Features

Št. Modela	VX 5301.250
Opis izdelka	Za zapiranje posameznih ali povezanih IT ohišij.
Prednosti	Enostavna uporaba Omogoča namestitvev in odstranitvev stranske stene brez orodja Zaklenjeno z varnostno ključavnico 3524 E Vgrajen notranji zapah
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Konzola Podstavek 6 montažnih nosilcev 2 komponenti ključavnice Sestavni deli
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: = 2.000 mm Globina: = 1.000 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	18,1 kg
Bruto teža	18,6 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

Features

Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis izdelka	Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm.