


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.264

# Stranska plošča, vodoravno razdeljena

State: 1.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.264 - Stranska plošča, vodoravno razdeljena za VX IT

Stranske plošče, vodoravno razdeljene, za VX IT

## Features

Št. Modela	VX 5301.264
Opis izdelka	Za zapiranje posameznih ali povezanih IT ohišij.
Prednosti	Enostavna uporaba Omogoča namestitvev in odstranitev stranske stene brez orodja Zaklenjeno z varnostno ključavnico 3524 E Vgrajen notranji zapah
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Konzola Podstavek 6 montažnih nosilcev 2 komponenti ključavnice Sestavni deli
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: = 2.450 mm Globina: = 1.000 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	20 kg
Bruto teža	22 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

# Features

---

Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis izdelka	Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm.