

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.270

Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.270 - Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev za VX IT

Pregradna stena za VX IT. Za montažo ali obešanje med dve ohišji VX IT.



Features

Št. Modela	VX 5301.270
Opis izdelka	Za namestitev med okvir, obešeno, med dve sosednji ohišji. Vsako ohišje ima v levem in desnem kotu luknjo s premerom 40 mm za napeljavo kablov, cevi itd. Te luknje je mogoče zapreti s priloženimi pokrovčki.
Prednosti	Enostavno vstavljanje
Material	Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave	Predelna stena 2 pokrovčka
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Višina: = 2.000 mm Globina: = 1.000 mm
Navodila za sestavljanje	Za namestitev predelne stene je potrebna 3 mm razdalja med priključki
Opomba	Uporabite zunanji povezovalni konektor, 3 mm Ni primerno za uporabo skupaj s povezovalnim tesnilom Pred namestitvijo je treba odstraniti morebitna tesnila
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20 (with fitted cover caps)
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	27 kg
Bruto teža	27,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	104,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated