


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.281

Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.281 - Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev za VX IT

Pregradna stena za VX IT. Za montažo ali obešanje med dve ohišji VX IT.



Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela | VX 5301.281 |
| Opis izdelka | Za namestitev med okvir, obešeno, med dve sosednji ohišji. Vsako ohišje ima v levem in desnem kotu luknjo s premerom 40 mm za napeljavo kablov, cevi itd. Te luknje je mogoče zapreti s priloženimi pokrovčki. |
| Prednosti | Enostavno vstavljanje |
| Material | Jeklena pločevina, pocinkano |
| Obseg dobave | Predelna stena 2 pokrovčka |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX IT Višina: = 2.000 mm Globina: = 1.200 mm |
| Navodila za sestavljanje | Za namestitev predelne stene je potrebna 3 mm razdalja med priključki |
| Opomba | Uporabite zunanji povezovalni konektor, 3 mm Ni primerno za uporabo skupaj s povezovalnim tesnilom Pred namestitvijo je treba odstraniti morebitna tesnila |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 (with fitted cover caps) |
| Paketi | 1 pc(s). |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Neto teža | 31 kg |
| Bruto teža | 32 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 121,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis izdelka | Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, zinc-plated |