

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.291

Pregrada, navpično razdeljena, za pritrditev z vijaki

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.291 - Pregrada, navpično razdeljena, za pritrnitev z vijaki za VX IT

Pregradna stena za VX IT. Za naknadno montažo/demontažo povezanih ohišij.



Features

Št. Modela	VX 5301.291
Opis izdelka	Za naknadno vgradnjo/razstavljanje povezanih ohišij. Integriran tesnilni profil zagotavlja zatesnjenost ohišja za klimatizacijo ali za sisteme gašenja z gasilnim plinom. Vgradnja se lahko izvede od zunaj, pred povezovanjem ohišij, ali od znotraj, po tem, ko so ohišja že povezana. Ker se pregrada nahaja znotraj okvirja, jo je mogoče kadarkoli naknadno vgraditi. Med ohišji ni potreben poseben razmak.
Material	Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave	2 predelni plošči 4 pokrovčki Luknjana tirnica Tesnilo Sestavni deli
Primerno za	Višina: = 2.200 mm Globina: = 1.000 mm
Navodila za sestavljanje	Sestavljanje/razstavljanje je podprto samo za ohišja brez notranje namestitve
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	26 kg

Features

Bruto teža	27 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm.