


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.315

# Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.315 - Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev za VX IT

Pregradna stena za VX IT. Za montažo ali obešanje med dve ohišji VX IT.



## Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela                      | VX 5301.315  |
| Opis izdelka                    | Za namestitev med okvir, obešeno, med dve sosednji ohišji. Vsako ohišje ima v levem in desnem kotu luknjo s premerom 40 mm za napeljavo kablov, cevi itd. Te luknje je mogoče zapreti s priloženimi pokrovčki. |
| Prednosti                       | Enostavno vstavljanje  |
| Material                        | Jeklena pločevina, pocinkano   |
| Obseg dobave                    | Predelna stena<br>2 pokrovčka  |
| Primerno za                     | Vrsta ohišja: VX IT<br>Višina: = 2.450 mm<br>Globina: = 1.000 mm   |
| Navodila za sestavljanje        | Za namestitev predelne stene je potrebna 3 mm razdalja med priključki  |
| Opomba                          | Uporabite zunanji povezovalni konektor, 3 mm<br>Ni primerno za uporabo skupaj s povezovalnim tesnilom<br>Pred namestitvijo je treba odstraniti morebitna tesnila   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 (with fitted cover caps)   |
| Paketi                          | 1 pc(s).   |

# Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Carinska tarifna številka | 94039910  |
| ETIM 9                    | EC002525  |
| ECLASS 8.0                | 27189234  |
| Opis izdelka              | Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated |