

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.348

# Modul z uvodnico za stranski vhod kablov

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.348 - Modul z uvodnico za stranski vhod kablov za VX IT

Z nastavljivimi odprtinami in krtačnimi letvami na obeh straneh. Stranska odprta različica omogoča tudi naknadno vgradnjo modula osnovne plošče z že nameščenimi kabli.

## Features

Št. Modela	VX 5301.348
Opis izdelka	Z nastavljivimi odprtinami in krtačnimi trakovi na obeh straneh. Odprta zasnova omogoča naknadno vgradnjo modula osnovne plošče tudi v obstoječe ožičenje.
Material	Plošča modula: jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava	Plošča modula: pocinkana
Obseg dobave	Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami. Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Opomba	Moduli z uvodnicami s krtačnim trakom niso primerni za uporabo z zaščitno stopnjo po IEC 60 529
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2 kg
Bruto teža	2,36 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620

# Features

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Opis izdelka

Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated