

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Steklena aluminijasta vrata, enodelna

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Steklena aluminijasta vrata, enodelna za VX IT

Za zamenjavo obstoječih vrat.



Features

Št. Modela	VX 5301.423
Opis izdelka	Za zamenjavo obstoječih vrat.
Material	Okvir: ekstrudiran aluminijast profil Navpična ekstrudirani profil: aluminij, eloksirano Vodoraven profil: aluminij, lakirano Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Barva	Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil: RAL 9005 Navpični profil: srebrna barva
Obseg dobave	Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E 3 x 180° tečaji, vgrajeni Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
Opomba	Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 240° Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 800 mm Višina: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	16,142 kg
Bruto teža	17,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section