


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.540

# Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta

State: 21.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5301.540 - Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta za VX IT

Za zamenjavo obstoječih vrat.



## Features

Št. Modela	DK 5301.540
Opis izdelka	Za zamenjavo obstoječih vrat.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	Vrata: RAL 7035 Udoben ročaj VX: RAL 9005
Obseg dobave	Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E 4 x 130° tečaji, notranji Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
Opomba	Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 165° Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 110°

# Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 800 mm Višina: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	31,6 kg
Bruto teža	32,6 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished