


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.571

Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, prezračevana

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.571 - Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, prezračevana za VX IT

Za zamenjavo obstoječih vrat. Prezračevalna površina je perforirana za približno 85%.



Features

Št. Modela	DK 5301.571
Opis izdelka	Za zamenjavo obstoječih vrat. Prosta površina v perforiranem pločevinastem profilu je približno 85 %.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	Vrata: RAL 7035 Udoben ročaj VX: RAL 9005
Obseg dobave	Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E 3 x 130° tečaji, nameščeni na notranji strani Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
Opomba	Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 165° Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 110°

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 800 mm Višina: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	13,4 kg
Bruto teža	14,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	54,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm