

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

**Drсна tirnica, 2 U, statična
namestitev, za težke obremenitve**

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - Drсна tirnica, 2 U, statična namestitvev, za težke obremenitve za VX IT

Za montažo med sprednjim in zadnjim parom montažnih kotov za 482,6 mm (19") standardne montažne kote in 482,6 mm (19") dinamične montažne kote v VX IT.



Features

Št. Modela	VX 5302.034
Opis izdelka	Stranska perforacija sistema za montažo pribora in za prezračevanje komponent od strani.
Prednosti	Preprosto namestite v systemske luknje 482,6 mm (19") montažnih nosilcev po nastavitvi zahtevane razdalje 482,6 mm (19") med nivoji
Aplikacije	Za pritrditev med sprednjo in zadnjo 482,6 mm (19") montažno ravnino Za podporo težke opreme
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Nosilnost	2000 N, statična
Opomba	Učinkovita kontaktna površina 35 mm na stran
Možnosti namestitve	za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne: razdalja med nivoji 720/745 mm za 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamične: razdalja med nivoji 700/725 mm
Paketi	2 pc(s).

Features

Neto teža	2,36 kg
Bruto teža	2,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm