

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.035

# Drсна tirnica, 1 U, nastavljiva globina

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.035 - Drsna tirnica, 1 U, nastavljiva globina za VX IT, TE, TX CableNet

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.



## Features

Št. Modela	DK 5302.035
Prednosti	Montaža brez orodja od spredaj s strani ene osebe za prihranek časa Vse tri pritrdilne luknje v EIA sistemskih luknjah so na voljo za pritrditev opreme z vijaki. Druga možnost je tudi neposredna vijačna pritrditev v TE 8000 na sistemske luknje velikosti 482,6 mm (19")
Aplikacije	Za montažo na sprednjo montažno raven Za podporo težke opreme Za prilagoditev individualnim razdaljam med 482,6 mm (19") nivoji
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne za 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamične
Nosilnost	1500 N
Opomba	Učinkovita kontaktna površina 25 mm na stran

# Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT TE TX CableNet
Razdalja med nivoji	600 - 825 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,86 kg
Bruto teža	3,06 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Slide rail, 1 U, depth-variable, for VX IT mounting angles, standard and dynamic, for TS IT L-shaped mounting angles, for TE mounting frame, for mounting on the front mounting level, load capacity 1500 N.