


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 5302.041**

**Digitalni prikazovalnik notranje  
temperature ohišja in termostat**

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5302.041 - Digitalni prikazovalnik notranje temperature ohišja in termostat integrirano v povezovalno ploščo 1 U

## Features

Št. Modela	SK 5302.041
Opis izdelka	Vključuje priključek za kabel za povezovanje kablov in držalo za označevalni trak.
Tehnični podatki	Trimestni, 7-segmentni zaslon Možnost preklapljanja med °C/°F Vključuje 1800 mm dolg NTC senzor Dva relejna izhoda kot preklopni kontakt in normalno odprt kontakt (maks. obremenitev kontakta 230 V, 6 A) Prosto nastavljiva preklopna razlika
Barva	RAL 9005
Paketi	1 pc(s).
Nastavitveno območje	5 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Neto teža	0,66 kg
Bruto teža	0,86 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Opis izdelka	IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC