

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

Kabelski pladenj, spremenljiva globina

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kabelski pladenj, spremenljiva globina za VX IT, TE 8000

Za zaščiteno napeljavo kablov med sprednjim in zadnjim območjem namestitve.



Features

Št. Modela	DK 5302.043
Opis izdelka	Za zaščiteno napeljavo kablov med sprednjim in zadnjim montažnim območjem.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	Sistem montažnih kotnikov VX IT Standard Sistem montažnih kotnikov TX CableNet Sistem montažnih kotnikov TS IT
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja	VX IT Standard: min. 510 mm - maks. 710 mm, z alternativnim priključkom 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - maks. 710 mm, z alternativnim priključkom 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - maks. 710 mm, z alternativnim priključkom 415 mm - 615 mm
Dolžina	350: 550 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,74 kg

Features

Bruto teža	1,94 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis izdelka	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005